600B005
MIL-C-5015 and MIL-C-83723 Series II
Plug and Receptacle Holder

Glenair®



NO POLARIZATION REQUIRED



RECEPTACLE HOLDER PLUG HOLDER

Shell Size	Max. Recommended Torque (Inch Pounds)	A Dia. Max.	B Dia. Max.	C Dim. Max.
08	60	.456 (11.6)	.365 (9.3)	1.25 (31.8)
10	80	.575 (14.6)	.440 (11.2)	1.25 (31.8)
12	110	.691 (17.6)	.555 (14.1)	1.25 (31.8)
14	120	.816 (20.7)	.675 (17.1)	1.25 (31.8)
16	120	.941 (23.9)	.805 (20.4)	1.25 (31.8)
18	120	1.060 (26.9)	.930 (23.6)	1.25 (31.8)
20	140	1.185 (30.1)	1.050 (26.7)	1.25 (31.8)
22	140	1.310 (33.3)	1.175 (29.8)	1.25 (31.8)
24	140	1.435 (36.4)	1.300 (33.0)	1.25 (31.8)
28	150	1.685 (42.8)	1.520 (38.6)	1.25 (31.8)
32	150	1.935 (49.1)	1.777 (45.0)	1.25 (31.8)
36	150	2.177 (55.3)	1.980 (50.3)	1.25 (31.8)

APPLICATION NOTES

1. Also mates with MIL-C-83723, Series II.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
4. Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell sizes 08, 10, 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.

© 2008 Glenair, Inc.