600C005
MIL-C-22992
Plug and Receptacle Holder





RECEPTACLE HOLDER PLUG HOLDER

Shell Size	Max. Recommended Torque (Inch Pounds)	A Dia. Max.	B Dia. Max.	C Dim. Max.
12	110	.824 (20.9)	.552 (14.0)	1.280 (32.5)
14	120	.950 (24.1)	.677 (17.2)	1.280 (32.5)
16	120	1.058 (26.9)	.802 (20.4)	1.280 (32.5)
18	120	1.183 (30.0)	.927 (23.5)	1.280 (32.5)
20	140	1.315 (33.4)	1.053 (26.7)	1.280 (32.5)
22	140	1.425 (36.2)	1.177 (29.9)	1.280 (32.5)
24	140	1.683 (42.7)	1.302 (33.1)	1.280 (32.5)
28	150	1.931 (49.0)	1.521 (38.6)	1.280 (32.5)
32	150	2.183 (55.4)	1.771 (45.0)	1.280 (32.5)
36	150	2.445 (62.1)	1.990 (50.5)	1.280 (32.5)

APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
3. Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell size 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.
4. Consult Facrory for larger sizes.

© 2008 Glenair, Inc.