Glenair®

600E005
MIL-DTL-26500 and MIL-DTL-83723 Series III
Plug and Receptacle Holder





RECEPTACLE HOLDER PLUG HOLDER

Shell Size	Max. Recommended Torque (Inch Pounds)	A Dia. Max.	B Dia. Max.	C Dim. Max.
08	60	.537 (13.6)	.424 (10.8)	1.031 (26.2)
10	80	.660 (16.8)	.526 (13.4)	1.031 (26.2)
12	110	.830 (21.1)	.696 (17.7)	1.031 (26.2)
14	120	.899 (22.8)	.765 (19.4)	1.031 (26.2)
16	120	1.026 (26.1)	.892 (22.7)	1.031 (26.2)
18	120	1.132 (28.8)	.998 (25.3)	1.031 (26.2)
20	140	1.259 (32.0)	1.123 (28.6)	1.031 (26.2)
22	140	1.382 (35.1)	1.248 (31.7)	1.031 (26.2)
24	140	1.509 (38.3)	1.373 (34.9)	1.031 (26.2)
28*	150	1.740 (44.2)	1.623 (41.2)	1.031 (26.2)

* Non-Military standard shell size

APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
3. Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell sizes 08, 10, 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.

© 2008 Glenair, Inc.
CAGE Code 06324 Printed in U.S.A.